

UG 30-60/60-85

Socle, fermé

pour relever la machine, 60 cm de prof., 60 cm de larg.



- Convient pour tous appareils d'une largeur et prof. de 60 cm

Numéro EAN: 4002515558331 / Numéro de matériel: 10087350 /
Ancien Numéro de matériel: 69306001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Composants	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Catégorie de produit	
Base/socle	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	317
Dimension extérieure, largeur nette en mm	600
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	600
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	310
Dimension extérieure, largeur brute en mm	610
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	11,10