


UG 30-90/70-85

Socle, fermé

pour relever la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



- Convient pour les appareils largeur de 90, profondeur de 70 cm

Numéro EAN: 4002515622506 / Numéro de matériel: 10210600 /  
Ancien Numéro de matériel: 69309002D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Composants</b>	
PG 8582 CD	•
PG 8583 CD	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Base/socle	•
<b>Caractéristiques du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	317
Dimension extérieure, largeur nette en mm	900
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	700
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	310
Dimension extérieure, largeur brute en mm	610
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	610
Poids net en kg	15,60
Poids brut en kg	17,00