

ProCare Shine 10 MA - 10 l

Détergent liquide, faiblement alcalin, 10 l

pour un nettoyage optimal de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Sans phosphate, sans chlore
- Pour les saletés légères à moyennes
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Numéro EAN: 4002515692950 / Numéro de matériel: 10327970 /
Ancien Numéro de matériel: 61912301EU1

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Utilisations possibles	
Élimination des traces de café et de thé	Bien
Élimination de l'amidon/des protéines	Bien
Élimination des restes de nourriture séchés	Bien
Élimination de la graisse brûlée	Bien
Élimination de la graisse	Très bien
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Degré de salissure	Facile à moyen
Valeur pH de la solution	10,0-11,0
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Faib alc Produit de net.
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Alcalis, Séquestrants (sans phosphate)
Convient pour les verres	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Ménageant les motifs décoratifs	•
Prévient la corrosion	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	315
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	315
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids brut en kg	13
Capacité en ml	10000
Conformités, contrôles, indic.	
Conforme aux normes SGH/CLP	•