

ProCare Shine 40 - 10 l
Produit de rinçage, 10 l
pour le rinçage de la vaisselle, des couverts et des verres.



- Légèrement acide, contient de l'acide citrique
- Pour des résultats de rinçage optimaux
- Pour une utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02-0,05 % (0,2-0,5 ml/l)
- Développé spécialement pour Miele Professional

Numéro EAN: 4002515692707 / Numéro de matériel: 10328040 /
Ancien Numéro de matériel: 61915301EU1

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,5 ml/l (0,02-0,05 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur de pH à 20 °C	1,9 - 3,0
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans
Convient pour les verres	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Ménageant les motifs décoratifs	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Impact neutre des eaux usées	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	315
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids brut en kg	11
Capacité en ml	10000
Conformités, contrôles et indicateurs	
Conforme aux normes SGH/CLP	•