

CS 1222 I  
Élément ProLine  
avec deux zones de cuisson chauffées par induction



- Design professionnel – Vitrocéramique avec cadre en largeur 380 mm
- Grande flexibilité – 2 zones de cuisson dont 1 zone de cuisson/rôtissage
- Commande simple, directe : à l'aide de boutons de commande métal
- Puissances variées – Fonction maintien au chaud et TwinBooster
- Confort, sécurité : affichage d'act., indication chaleur r.

Numéro EAN: 4002515730362 / Numéro de matériel: 10361020 / Ancien Numéro de matériel: 27122250CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
ProLine	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Cadre périphérique en inox	•
Design d'impression	LightPrint
Logo Miele imprimé dans l'inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	2
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant centre
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance Booster max. en W	2200
Puissance max. en W	1400
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière centre
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 200 / 200x300
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
Puissance TwinBooster max. en W	3700
<b>Confort d'utilisation</b>	
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Commande par sélecteur rotatif	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Indicateur de fonctionnement	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions (l x h x p) en mm	73 x 380 x 520
Dimensions en mm (largeur)	380
Dimensions en mm (hauteur)	73
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	364
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	73
Poids en kg	8

CS 1222 I  
Élément ProLine  
avec deux zones de cuisson chauffées par induction



Numéro EAN: 4002515730362 / Numéro de matériel: 10361020 /  
Ancien Numéro de matériel: 27122250CH

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
--	-----


Tension en V	230-240
--------------	---------

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

<b>Accessoires fournis</b>	
----------------------------	--

Câble d'alimentation	Oui
----------------------	-----

CS 1222 I  
Élément ProLine  
avec deux zones de cuisson chauffées par induction



CS 1221-1 I, CS 1222 I (Installation drawing)