

PUR 68 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



- Design intemporel – hotte télescopique sur 598 mm de large.
- Performant – 650 m³/h au niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et circuit fermé poss.

Numéro EAN: 4002515729984 / Numéro de matériel: 10390200 /
Ancien Numéro de matériel: 28416854CH

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Couleur d'appareil	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUW 20
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P
Design	
Couleur RAL possible en fabrication spéciale	•
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	47
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	47,0
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	2 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	32,0

PUR 68 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



Numéro EAN: 4002515729984 / Numéro de matériel: 10390200 /

Ancien Numéro de matériel: 28416854CH

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
--	------

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	52,0
--	------

Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	270
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
---	-----

Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h) selon EN 61591	460
---	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	54,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	60,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
--	------

Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	71,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	39,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	45,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
--	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
---	----------

Hauteur totale de hotte à recyclage d'air ou externe en mm	815–1135
--	----------

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
--	-----

Largeur du corps de hotte en mm	598
---------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
--	------

Hauteur du corps de hotte en mm	62
---------------------------------	----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	815
--	-----

Profondeur du corps de hotte en mm	500
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1135
--	------

Poids net en kg	21,0
-----------------	------

Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance de raccordement totale en kW	0,22
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

PUR 68 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru




Numéro EAN: 4002515729984 / Numéro de matériel: 10390200 /
Ancien Numéro de matériel: 28416854CH

Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

PUR 68 W

Hotte murale

éclairage LED et touches EasySwitch pour un confort d'utilisation accru



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)