

XCI-Box
Boîtier de communication
pour la connexion aux systèmes externes.



- Raccordement syst. délestage, évacuation d'air, paiement, dosage
- Raccordement facile au lave-linge ou au sèche-linge
- Divers réglages possibles pour le dosage des liquides
- Compatibilité descendante avec les systèmes Miele actuels

Numéro EAN: 4002515829547 / Numéro de matériel: 10664830 /
Ancien Numéro de matériel: 50501030D

Famille produit	
Lave-linge	•
Sèche-linge	•
Famille d'appareils/accessoires	
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 307	•
PWM 307	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
Catégorie de produit	
Ventilation supplémentaire	•
Système de dosage	•
Arrêt en pic de charge	•
Accessoire pour monnayeur	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	~200-240V 50/60HZ
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	82
Dimension extérieure, largeur nette en mm	254
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	140
Dimension extérieure, largeur brute en mm	280
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	260
Poids net [kg]	1,83
Poids brut en kg	2,22