

## Classic C1 easy red PowerLine - SBAF3

Aspirateurs traîneaux

avec tube télescopique pour aspiration confortable à un prix attractif.



- Puissance d'aspiration maximale – 800 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Très léger : 5,8 kg avec accessoires d'aspiration
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.
- Aspiration aisée de grandes surfaces (rayon d'action de 9 m)

Numéro EAN: 4002515833216 / Numéro de matériel: 10672370 / Ancien Numéro de matériel: 41BAF334CH

<b>Modèle</b>	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Classic C1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SBAF3
Couleur d'appareil	Rouge manche
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Poignée XXL	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	d'un côté
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	800
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	9
Longueur du câble en m	5,5
<b>Système de filtration</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume du sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	800
Largeur en mm	463
Hauteur en mm	221
Poids en kg	5,5
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	sur VarioClip
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non