

Complete C2 White EcoLine - SFRP3

Aspirateurs traîneaux

avec un moteur efficace pour une aspiration basse consommation



- Aspiration basse consommation – 550 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Le filtre AirClean+ retient même les particules les plus petites
- Hauteur adaptable : tube télescopique inox
- Aspiration aisée de plus grandes surfaces (rayon d'action 10 m)

Numéro EAN: 4002515833407 / Numéro de matériel: 10672590 /
Ancien Numéro de matériel: 41FRP339CH

Modèle	
Aspirateur traîneau avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C2
Variante moteur	EcoLine
Type de produit	SFRP3
Construction et design	
Couleur	Blanc lotus
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à six positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique inox
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	des deux côtés
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	10
Longueur du câble en m	6,5
Système de filtration	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume du sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	550
Largeur en mm	487
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,0
Puissance nominale en W	550
Accessoires fournis	
Trois accessoires	Intégré
Suceur à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean Plus
Brosse de nettoyage	Non