

Complete C3 Brilliant EcoLine
Aspirateurs traîneaux
avec un équipement Premium pour les plus hautes exigences.



- Moteur énergétiquement efficace avec rendement amélioré
- Haute performance de nettoyage grâce à sa brosse double-position
- Filtre AirClean Silence à faible niveau sonore
- Poignée Confort SpotLight : éclaire là où vous aspirez
- Design hors pair pour application avec effet chromé

Numéro EAN: 4002515833551 / Numéro de matériel: 10672770 /
Ancien Numéro de matériel: 41GSK333CH

| Modèle | |
|--|------------------------------|
| Aspirateur traîneau avec sac à poussière | • |
| Marque de produit | Complete C3 |
| Variante moteur | EcoLine |
| Type de produit | SGSK3 |
| Construction et design | |
| Couleur | Finition bronze/perlée |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Pédales +/- finition chromée |
| Écran d'affichage de la puissance | • |
| Poignée de transport ergonomique | • |
| Poignée ergonomique | • |
| Poignée Confort | • |
| Poignée Confort avec SpotLight | • |
| Système Silence Plus | • |
| Tube d'aspiration | Tube télescopique Confort |
| Système Parking pour une pause | • |
| Système Parking pour le rangement | des deux côtés |
| Enrouleur de câble Confort | • |
| Mobilité | |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier qui protègent le sol | • |
| Dynamic Drive | • |
| Rayon d'action en m | 12 |
| Longueur du câble en m | 8,5 |
| Système de filtration | |
| Type de sac d'aspirateur | HyClean GN |
| Volume du sac à poussière en l | 4,5 |
| Indicateur de remplissage du sac à poussière | • |
| Filtre d'évacuation d'air | Filtre Silence AirClean |
| Filtre de protection moteur | • |
| Sécurité | |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée | • |
| Positionnement automatique du sac à poussière | • |
| Bande de protection des meubles | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance en W | 550 |
| Largeur en mm | 496 |
| Hauteur en mm | 227 |
| Poids en kg | 7,4 |
| Puissance nominale en W | 550 |
| Accessoires fournis | |
| Trois accessoires | Intégré |
| Suceur à coussins | • |
| Suceur plat | • |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques | • |
| Brosse | SBB 400-3 Parquet Twister XL |
| Brosse SBD 660-3 | • |
| Brosse pour parquets Twister XL SBB 400-3 | • |
| Brosse de nettoyage | Non |