


CS 7612 FL

Elément SmartLine

avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- Design élégant : pour pose à fleur de plan ou en applique
- En parfaite harmonie avec tous les éléments SmartLine
- Flexibilité et rapidité – 2 zones de cuisson dont 1 PowerFlex
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster


Numéro EAN: 4002515930137 / Numéro de matériel: 10684550 / Ancien Numéro de matériel: 27761250CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
SmartLine	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	2
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2100
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	51 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	51

CS 7612 FL

Elément SmartLine


avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction.




Numéro EAN: 4002515930137 / Numéro de matériel: 10684550 /
Ancien Numéro de matériel: 27761250CH

Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimension de la découpe intérieure en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	358
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	7
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	3,60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


CS 7612 FL
 Élément SmartLine
 avec une zone de cuisson PowerFlex chauffée par induction.




CS7612FL, flush (installation drawing)




CS7612FL, (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)