

CS 7632 FL
 Élément SmartLine
 avec un Teppan-Yaki chauffé par induction.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- Design élégant : pour pose à fleur de plan ou en applique
- En parfaite harmonie avec tous les éléments SmartLine
- Flexibilité : 2 zones de teppan indépendamment réglables
- Temps de montée en température court : grâce à l'induction

Numéro EAN: 4002515875179 / Numéro de matériel: 10684580 /
 Ancien Numéro de matériel: 27763250CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
SmartLine	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Première zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Surface en moquette induction
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	Smart Select
Couleur d'affichage	Jaune
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	60 x 378 x 520
Dimensions en mm (largeur)	378
Dimensions en mm (hauteur)	60
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimension de la découpe intérieure en mm (l x p) pour encastrement à fleur de plan en mm	358/382 x 500/524
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	60
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	358
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	8
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	382
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	2,80
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5

CS 7632 FL
Elément SmartLine
avec un Teppan-Yaki chauffé par induction.



Numéro EAN: 4002515875179 / Numéro de matériel: 10684580 /
Ancien Numéro de matériel: 27763250CH


Tension en V 220-240

Fréquence en Hz 50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation Oui


CS 7632 FL
 Élément SmartLine
 avec un Teppan-Yaki chauffé par induction.




CS7632FL, flush (installation drawing)




CS7632FL, flush (installation drawing)



CS 7000 FL (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)



CS 7000 FL, flush (Installation drawing)