


BSS 28

Kit de montage pour circuit de délestage
pour le raccordement à un système de gestion de l'énergie.



Numéro EAN: 4002515837559 / Numéro de matériel: 10686820 /
Ancien Numéro de matériel: 59170358D

Appartenance du produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Catégorie de produit	
Arrêt en pic de charge	•
Caractéristiques du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	85
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net [kg]	0,07
Poids brut en kg	0,14