

ProCare Shine 40 GC - 10 l

Produit de rinçage, 10 l

avec Ecolabel EU, pour le rinçage de vaisselle, couverts et verres.



- Primé par l'Écolabel UE
- Contient tensioactifs facilement biodégradables et acide citrique
- Optimisation de rinçage final, effet réducteur de mousse
- Pour l'utilisation dans les lave-vaisselle professionnels
- Concentré liquide, recom. de dosage : 0,02–0,04 % (0,2–0,4 ml/l)

Numéro EAN: 4002515946954 / Numéro de matériel: 10714990 /
Ancien Numéro de matériel: 61915801EU1

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle ProfiLine	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Lave-vaisselle à surchauffeur à capot	•
Recommandation de dosage	
Recommandation de dosage par cycle de rinçage	0,2-0,4 ml/l (0,02-0,04 %)
Grande ouverture pour la lance de dosage	•
Valeur pH de la solution	6,5-7,0
Plage d'eau recommandée en mmol/l	0-0,53
Caractéristiques du produit	
Type de produit	Produit de rinçage
Type d'agrégat	Concentré liquide
Composants	Séquestrants (sans
Convient pour les verres	•
Convient pour les couverts	•
Convient pour les matières plastiques	•
Convient pour l'inox	•
Convient pour la porcelaine/céramique	•
Convient pour l'aluminium	•
Convient pour l'argent	•
Ménageant les motifs décoratifs	•
Empêche les dépôts calcaires et protège la charge	•
Améliore et raccourcit la durée du séchage	•
Impact neutre des eaux usées	•
Anti-mousse	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	315
Dimension extérieure, largeur nette en mm	190
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	230
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	320
Dimension extérieure, largeur brute en mm	190
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	230
Poids brut en kg	10
Capacité en ml	10000
Conformités, contrôles, indic.	
Conforme aux normes SGH/CLP	•
Écolabel UE	•
Numéros de contrôle	
Écolabel européen : DE/038/066	•