

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Unité de design – Conçu pour les appareils encastrables Miele
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 730 m³/h au niveau Booster
- Economique en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele

Numéro EAN: 4002515936979 / Numéro de matériel: 10750470 / Ancien Numéro de matériel: 28669845D

Modèle	
Hotte aspirante îlot	•
Construction et design	
Couleur	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUI 32
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Commande tactile	•
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Ensemble silencieux	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	32,1
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	820 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	450
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	730
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002515936979 / Numéro de matériel: 10750470 /
Ancien Numéro de matériel: 28669845D

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	65,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	20,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	115
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	210
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	480
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	73,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	58,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé de sécurité (ESG)	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	705
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
Hauteur du corps de hotte en mm	85
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	765
Profondeur du corps de hotte en mm	598
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1075
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	35,0
Raccordement fixe	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.




Numéro EAN: 4002515936979 / Numéro de matériel: 10750470 /
Ancien Numéro de matériel: 28669845D

Puissance de raccordement totale en kW	0,11
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)