

## DA 4248 V D Puristic Varia

### Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 1198 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Toujours la bonne hauteur : réglage motorisé de la hauteur
- Performant – 675 m<sup>3</sup>/h au niveau Booster
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele

Numéro EAN: 4002515945506 / Numéro de matériel: 10767370 /  
Ancien Numéro de matériel: 28424855D

|   |                            |
|---|----------------------------|
| <b>Construction et design</b>   |                            |
| Couleur   | Inox                       |
| <b>Modèle</b>   |                            |
| Hotte aspirante îlot  | •                          |
| <b>Modes de cuisson</b>   |                            |
| Type d'évacuation d'air   | Évacuation d'air           |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                            |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                          |
| Fonction automatique  | Con@ctivity 3,0            |
| Fonction automatique Con@ctivity  | •                          |
| Commande électronique   | •                          |
| Commande  | Touches sensibles avec LED |
| Application Miele@mobile  | •                          |
| Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)                          | 3                          |
| Niveaux booster   | 1                          |
| Durée arrêt différé 5/15 min.   | •                          |
| Affichage de la saturation du filtre à graisses                               | •                          |
| Ensemble silencieux   | •                          |
| Hood in motion  | •                          |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                            |
| Consommation annuelle d'énergie en kWh/an                                     | 30,8                       |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)                                    | A+                         |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides                                     | A                          |
| Classe d'efficacité lumineuse   | A                          |
| Moteur ECO  | •                          |
| Classe de degré de séparation des graisses                                    | A                          |
| Moteur ECO (moteur à courant continu)   | •                          |
| Système Gestion de puissance  | •                          |
| Classe d'efficacité dynamique des fluides                                     | A                          |
| Classe d'efficacité lumineuse   | A                          |
| <b>Confort d'entretien</b>  |                            |
| Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover                 | •                          |
| <b>Système de filtration</b>  |                            |
| Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)  | 6                          |
| <b>Éclairage</b>  |                            |
| Nombre x watt   | 4 x 3 W                    |
| Puissance d'éclairage en Lx   | 600 lx                     |
| Température de couleur en K   | 3500 Kelvin                |
| Variateur de luminosité   | •                          |
| <b>Ventilateur</b>  |                            |
| Ventilateur aspirant des deux côtés   | •                          |
| <b>Évacuation d'air</b>   |                            |
| Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591          | 180                        |
| Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591          | 290                        |
| Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591 | 420                        |

DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002515945506 / Numéro de matériel: 10767370 /


Ancien Numéro de matériel: 28424855D

|   |               |
|---|---------------|
| Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)  | 675           |
| Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3   | 39,0          |
| Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3   | 49,0          |
| Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3   | 58,0          |
| Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3   | 70,0          |
| Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13   | 24,0          |
| Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13   | 34,0          |
| Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13   | 43,0          |
| Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13   | 55,0          |
| <b>Sécurité</b>   |               |
| Arrêt de sécurité   | •             |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |               |
| Largeur du corps de hotte en mm   | 1198          |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm  | 755           |
| Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm  | 1045          |
| Hauteur du corps de hotte en mm   | 70            |
| Profondeur du corps de hotte en mm  | 698           |
| Poids net en kg   | 45,0          |
| Raccordement fixe   | •             |
| Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm   | 450           |
| Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm | 650           |
| Nombre de phases  | 1             |
| Puissance de raccordement totale en kW  | 0,29          |
| Tension en V  | 230           |
| Protection par fusible en A   | 10            |
| Fréquence en Hz   | 50            |
| <b>Instructions de montage</b>  |               |
| Raccord d'évacuation d'air supérieur  | •             |
| Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm  | 150           |
| Cheminée télescopique   | •             |
| Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi   | recommandable |
| <b>Accessoires fournis</b>  |               |
| Clapet anti-retour  | •             |

DA 4248 V D Puristic Varia

Hotte pour îlot

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



DA 4248 VD (Installation drawing)