

M 500-1750 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec introduction et réception du linge à l'avant, largeur de travail 1750 mm.



- Puissance 65.0 kg/h¹, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 1750 mm
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauffage uniforme de presse – Brûleur à gaz modulable (option)
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

¹ En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515961575 / Numéro de matériel: 10817520 / Ancien Numéro de matériel: 53501836D

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	1750
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	65,0
Heures de fonctionnement testées	20000
Commande	
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	35,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,19
Protection par fusible en A	16
Tension spéciale (en option)	•
Agent caloporteur	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	50
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1265
Dimensions extérieures, largeur en mm	2590
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1125
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2900
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1400
Poids net en kg	1000
Poids brut en kg	1030

M 500-1750 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec introduction et réception du linge à l'avant, largeur de travail 1750 mm.



Numéro EAN: 4002515961575 / Numéro de matériel: 10817520 /
Ancien Numéro de matériel: 53501836D

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
Équipement	
Brûleur au fioul (option)	•
Kit de gaz liquéfié (option)	•
Vanne à trois voies (option)	•
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Vitesse de repassage supplémentaire (en option)	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Clapet d'évacuation d'air réglable (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
TÜV	•
Vêtements chimie	•
AGA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•