

M 500-2200 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec introduction et réception du linge à l'avant, largeur de travail 2200 mm.



- Puissance 82.0 kg/h¹, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 2200 mm
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauffage uniforme de presse – Brûleur à gaz modulable (option)
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser

¹ En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515961711 / Numéro de matériel: 10817540 / Ancien Numéro de matériel: 53502236D

Concept modulaire et version

Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	2200
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient aux hôpitaux	•

Données de puissance

Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	82,0
---	------

Commande

Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	42,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,19
Protection par fusible en A	16
Tension spéciale (en option)	•

Agent caloporteur

Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	50

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	1265
Dimensions extérieures, largeur en mm	3040
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1125
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3400
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1400
Poids net en kg	1270
Poids brut en kg	1300

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

M 500-2200 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec introduction et réception du linge à l'avant, largeur de travail 2200 mm.



Numéro EAN: 4002515961711 / Numéro de matériel: 10817540 /
Ancien Numéro de matériel: 53502236D

Équipement	
Brûleur au fioul (option)	•
Kit de gaz liquéfié (option)	•
Vanne à trois voies (option)	•
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Vitesse de repassage supplémentaire (en option)	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Clapet d'évacuation d'air réglable (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
TÜV	•
Vêtements chimie	•
AGA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•