


## M 500-3000 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec introduction et réception du linge à l'avant, largeur de travail 3000 mm.



- Puissance 115.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 3000 mm
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)

\* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515961797 / Numéro de matériel: 10817640 / Ancien Numéro de matériel: 53503006D

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Entrée et sortie du linge par l'avant
Possibilité de pose affleurant au mur	•
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	3000
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
<b>Données de puissance</b>	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	115,0
<b>Commande</b>	
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	45,00
Puissance totale de raccordement en kW	48,19
Protection par fusible en A	80
Tension spéciale (en option)	•
<b>Agent caloporteur</b>	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	90
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1265
Dimensions extérieures, largeur en mm	3840
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1125
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1400
Poids net en kg	1475
Poids brut en kg	1505
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa

M 500-3000 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec introduction et réception du linge à l'avant, largeur de travail 3000 mm.



Numéro EAN: 4002515961797 / Numéro de matériel: 10817640 /  
Ancien Numéro de matériel: 53503006D

<b>Équipement</b>	
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Vitesse de repassage supplémentaire (en option)	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Clapet d'évacuation d'air réglable (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
TÜV	•
Vêtements chimie	•