

D 500-2500 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 2500 mm.



- Puissance 95.0 kg/h¹, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 2500 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauffage uniforme de presse – Brûleur à gaz modulable (option)
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

¹ En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515961902 / Numéro de matériel: 10817770 / Ancien Numéro de matériel: 53502535D

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	2500
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	95,0
Commande	
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe du gaz en kW	47,00
Puissance totale de raccordement en kW	3,19
Protection par fusible en A	16
Tension spéciale (en option)	•
Agent caloporteur	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	50
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1245
Dimensions extérieures, largeur en mm	3380
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1725
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3700
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1600
Poids net en kg	1350
Poids brut en kg	1380
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa

D 500-2500 [G] LACO

Repasseuse, gaz

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 2500 mm.



Numéro EAN: 4002515961902 / Numéro de matériel: 10817770 /

Ancien Numéro de matériel: 53502535D

Équipement	
Brûleur au fioul (option)	•
Kit de gaz liquéfié (option)	•
Vanne à trois voies (option)	•
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Clapet d'évacuation d'air réglable (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
TÜV	•
Vêtements chimie	•
AGA	•