

D 500-1750 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 1750 mm.



- Puissance 65.0 kg/h kg/h*, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 1750 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile

* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515962039 / Numéro de matériel: 10817800 /

Ancien Numéro de matériel: 53501805D

Concept modulaire et version

Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	1750
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté

Application

Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•

Données de puissance

Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	65,0
---	------

Commande

Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	30,00
Puissance totale de raccordement en kW	33,19
Protection par fusible en A	50
Tension spéciale (en option)	•

Agent caloporteur

Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	90

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm	1245
Dimensions extérieures, largeur en mm	2630
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1725
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2900
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1600
Poids net en kg	1000
Poids brut en kg	1030

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
--	--------------------

D 500-1750 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 1750 mm.



Numéro EAN: 4002515962039 / Numéro de matériel: 10817800 /

Ancien Numéro de matériel: 53501805D

Équipement

Table de sortie rallongée (option)	•
Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Vitesse de repassage supplémentaire (en option)	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Clapet d'évacuation d'air réglable (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
TÜV	•
Vêtements chimie	•