

## D 500-2500 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 2500 mm.



- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option
- Puissance 95.0 kg/h\*, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 2500 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser

\* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515962077 / Numéro de matériel: 10817850 / Ancien Numéro de matériel: 53502505D

<b>Concept modulaire et version</b>	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	2500
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
<b>Application</b>	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
<b>Données de puissance</b>	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	95,0
<b>Commande</b>	
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	40,00
Puissance totale de raccordement en kW	43,19
Protection par fusible en A	63
Tension spéciale (en option)	•
<b>Agent caloporteur</b>	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	90
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1245
Dimensions extérieures, largeur en mm	3380
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1725
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3700
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1600
Poids net en kg	1350
Poids brut en kg	1380
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
<b>Équipement</b>	
Table de sortie rallongée (option)	•

D 500-2500 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 2500 mm.



Numéro EAN: 4002515962077 / Numéro de matériel: 10817850 /

Ancien Numéro de matériel: 53502505D

Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts •

Pédale (option) •

Table d'introduction plus profonde (option) •

Engagement à pince Easy-Clamp (option) •

Décolleur •

Panier à linge •

Retour avant du linge (option) •

Capot de protection •

Fonction pause •

Vitesse de repassage supplémentaire (en option) •

Presse flexible, soudée au laser •

Presse Air-Stream (option) •

Bouton d'arrêt d'urgence •

Clapet d'évacuation d'air réglable (option) •

Accessoires indépendants de l'appareil •

#### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Machine d'engagement (option) •

Pliage (option) •

#### Normes, contrôles, indicateurs

CE •

TÜV •

Vêtements chimie •