

D 500-3000 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3000 mm.



- Puissance 115.0 kg/h*, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 3000 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515962084 / Numéro de matériel: 10817860 /
Ancien Numéro de matériel: 53503005D

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	500
Largeur de travail en mm	3000
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	115,0
Commande	
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	5,5
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-420V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	45,00
Puissance totale de raccordement en kW	48,19
Protection par fusible en A	80
Tension spéciale (en option)	•
Agent caloporteur	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	90
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1245
Dimensions extérieures, largeur en mm	3880
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1725
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1400
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4200
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1600
Poids net en kg	1475
Poids brut en kg	1505
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
Équipement	
Table de sortie rallongée (option)	•

D 500-3000 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3000 mm.



Numéro EAN: 4002515962084 / Numéro de matériel: 10817860 /

Ancien Numéro de matériel: 53503005D

Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts •

Pédale (option) •

Table d'introduction plus profonde (option) •

Engagement à pince Easy-Clamp (option) •

Décolleur •

Panier à linge •

Retour avant du linge (option) •

Capot de protection •

Fonction pause •

Vitesse de repassage supplémentaire (en option) •

Presse flexible, soudée au laser •

Presse Air-Stream (option) •

Bouton d'arrêt d'urgence •

Clapet d'évacuation d'air réglable (option) •

Accessoires indépendants de l'appareil •

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Machine d'engagement (option) •

Pliage (option) •

Normes, contrôles, indicateurs

CE •

TÜV •

Vêtements chimie •