

D 500-2500 [S] LACO

Repasseuse, vapeur

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 2500 mm.



- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option
- Puissance 85.0 kg/h^{*}, diamètre du cylindre 500 mm, largeur du plan de travail 2500 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)

* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.

Numéro EAN: 4002515962138 / Numéro de matériel: 10817920 / Ancien Numéro de matériel: 53502545D

| Concept modulaire et version | |
|---|---|
| Modèle | Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière |
| Ligne | Professionnel |
| Habillage extérieur | Gris fer |
| Diamètre du cylindre en mm | 500 |
| Largeur de travail en mm | 2500 |
| Matériau de la presse | Acier (LACO) |
| Garniture inférieure du rouleau | Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales |
| Toile de repassage | Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté |
| Application | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés | • |
| Convient aux pressings et laveries | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Données de puissance | |
| Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h | 85,0 |
| Commande | |
| Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min. | 1,5 |
| Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min. | 5,5 |
| Langues d'affichage paramétrables | • |
| Raccordement électr. standard | |
| Type de chauffage | Vapeur |
| Raccordement électrique | 3N AC 380-420V 50HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 0,00 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,99 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Tension spéciale (en option) | • |
| Dimensions et poids | |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm | 1245 |
| Dimensions extérieures, largeur en mm | 3380 |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm | 1725 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 1400 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 4200 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 1600 |
| Poids net en kg | 1350 |
| Poids brut en kg | 1380 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail | 70 dB(A) re 20 µPa |
| Équipement | |
| Table de sortie rallongée (option) | • |
| Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts | • |
| Pédale (option) | • |

D 500-2500 [S] LACO

Repasseuse, vapeur

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 2500 mm.



Numéro EAN: 4002515962138 / Numéro de matériel: 10817920 /

Ancien Numéro de matériel: 53502545D

| | |
|---|---|
| Table d'introduction plus profonde (option) | • |
| Engagement à pince Easy-Clamp (option) | • |
| Décolleur | • |
| Panier à linge | • |
| Retour avant du linge (option) | • |
| Capot de protection | • |
| Fonction pause | • |
| Vitesse de repassage supplémentaire (en option) | • |
| Presse flexible, soudée au laser | • |
| Bouton d'arrêt d'urgence | • |
| Clapet d'évacuation d'air réglable (option) | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Machine d'engagement (option) | • |
| Pliage (option) | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| TÜV | • |
| Vêtements chimie | • |