

LAC/CLEANCLOTH

Toile cirée et toile de nettoyage pour l'entretien confortable de la presse.



- Nettoyage de la presse et entretien à la cire en une seule étape
- Avec sacs pour faciliter l'application de la cire sur la presse.
- Adapté à toutes les repasseuses LACO
- Une finition parfaite exige l'entretien régulier de la presse

Numéro EAN: 4002515962428 / Numéro de matériel: 10818340 / Ancien Numéro de matériel: 59535025D

Famille produit	
Repasseuses	•
Famille d'appareils/accessoires	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Catégorie de produit	
Entretien de la presse à repasser	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	10
Dimension extérieure, largeur nette en mm	2000
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	2000
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	10
Dimension extérieure, largeur brute en mm	2000
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	2000
Poids net [kg]	2,00
Poids brut en kg	2,00