

## LAC/WAX

Paraffine spéciale repasseuses  
pour un entretien optimal de la presse.



- Utilisable avec une toile de paraffinage LACO
- Contenu : 1 kg

Numéro EAN: 4002515962435 / Numéro de matériel: 10818360 /  
Ancien Numéro de matériel: 59535026D

Famille produit	
Repasseuses	•
Famille d'appareils/accessoires	
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
Catégorie de produit	
Entretien de la presse à repasser	•
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	150
Dimension extérieure, largeur nette en mm	150
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	150
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	150
Dimension extérieure, largeur brute en mm	150
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	2,00
Poids brut en kg	2,00