

DA 2668

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 580 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 585 m³/h au niveau Booster
- Economique en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux

Numéro EAN: 4002516002680 / Numéro de matériel: 10842600 / Ancien Numéro de matériel: 28266855CH

Modèle	
Aérateur	•
Construction et design	
Couleur	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 19-P
Design	
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,4
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	2 x 4,5 W
Puissance d'éclairage en Lx	700 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	365
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	585

DA 2668

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516002680 / Numéro de matériel: 10842600 /

Ancien Numéro de matériel: 28266855CH

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	35,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	115
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	490
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	330
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	74,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	60,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	580
Hauteur du corps de hotte en mm	63
Profondeur du corps de hotte en mm	293
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

DA 2668

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516002680 / Numéro de matériel: 10842600 /
Ancien Numéro de matériel: 28266855CH

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi recommandable

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

Accessoires disponibles en option

Filtre à charbon actif Nein