

DA 2698

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 880 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 640 m<sup>3</sup>/h au niveau Booster
- Economique en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace – Panneau d'aspiration périphérique

Numéro EAN: 4002516002697 / Numéro de matériel: 10842610 /

Ancien Numéro de matériel: 28269835CH

<b>Construction et design</b>	
Couleur	Blanc brillant
<b>Modèle</b>	
Aérateur	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 19-P
<b>Design</b>	
Aspiration périphérique	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Commande	Touches sensibles avec LED
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	28,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Classe de degré de séparation des graisses	A
Moteur ECO (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
<b>Système de filtration</b>	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	2
<b>Éclairage</b>	
Nombre x watt	4 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	650 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
<b>Évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	640

DA 2698

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516002697 / Numéro de matériel: 10842610 /

Ancien Numéro de matériel: 28269835CH

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	22,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
<b>Recyclage d'air</b>	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	135
Puissance de ventilation au niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	220
Puissance de ventilation au niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	365
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon norme EN 61591	535
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	32,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	41,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé de sécurité (ESG)	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du corps de hotte en mm	880
Hauteur du corps de hotte en mm	63
Profondeur du corps de hotte en mm	293
Poids net en kg	14,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•

DA 2698

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516002697 / Numéro de matériel: 10842610 /

Ancien Numéro de matériel: 28269835CH

Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur $\leq 4,5$ kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance de raccordement totale en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
<b>Instructions de montage</b>	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
<b>Accessoires fournis</b>	
Clapet anti-retour	•