

DA 2698

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Cuisine individuelle : intégration totale dans 880 mm de largeur
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 640 m³/h au niveau Booster
- Economique en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Élégant et efficace – Panneau d'aspiration périphérique

Numéro EAN: 4002516002703 / Numéro de matériel: 10842620 / Ancien Numéro de matériel: 28269855CH

Modèle	
Aérateur	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 19-P
Design	
Couleur	Inox
Aspiration périphérique	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	28,6
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	4 x 3 Watt
Puissance d'éclairage en Lx	650 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau Booster (m ³ /h)	640
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0

DA 2698

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516002703 / Numéro de matériel: 10842620 /
Ancien Numéro de matériel: 28269855CH

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	22,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	135
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	220
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	365
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	535
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	41,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de hotte en mm	880
Hauteur du corps de hotte en mm	63
Profondeur du corps de hotte en mm	293
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Poids net en kg	14,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,09
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

DA 2698

Aérateurs

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516002703 / Numéro de matériel: 10842620 /
Ancien Numéro de matériel: 28269855CH

Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif	Nein