

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Unité de design – Conçu pour les appareils encastrables Miele
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 640 m³/h au niveau Booster
- Economique en énergie et silencieux – Moteur ECO ultra performant
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele

Numéro EAN: 4002515975671 / Numéro de matériel: 10842840 /

Ancien Numéro de matériel: 28669850CH

Construction et design	
Couleur	Inox
Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUW 20
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Touches	•
Commande	Commandes tactiles sur verre
Application Miele@mobile	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Ensemble silencieux	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en KWh/an	24,6
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Classe de degré de séparation des graisses	A
Moteur ECO (moteur à courant continu)	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtration	
Nombre de filtres à graisses en inox lavables au lave-vaisselle (10 couches)	3
Éclairage	
Nombre x watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	300
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	400

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002515975671 / Numéro de matériel: 10842840 /
Ancien Numéro de matériel: 28669850CH

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	640
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	63,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	21,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	29,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	37,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	110
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	185
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	315
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	460
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	63,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	72,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	38,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé de sécurité (ESG)	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	710–1030
Hauteur totale des hottes aspirantes à mode recyclage en mm	840–1160
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	710

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002515975671 / Numéro de matériel: 10842840 /

Ancien Numéro de matériel: 28669850CH

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1030
Hauteur du corps de hotte en mm	85
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	840
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1160
Poids net en kg	26,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Nombre de phases	1
Puissance de raccordement totale en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R