


APFD 400

Étrier de retenue

pour le traitement sûr des couvercles de tasses à bec.



- Pour le positionnement sûr de vaisselle sur le support de tasse
- Pour la fixation de 6 couvercles de tasse à bec
- Pour le panier supérieur des lave-vaisselle série PG 805x/809x

Numéro EAN: 4002515986905 / Numéro de matériel: 10869860 /
Ancien Numéro de matériel: 67540001D

Appartenance du produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Composants	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8091	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	53
Dimension extérieure, largeur nette en mm	451
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	89
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	95
Dimension extérieure, largeur brute en mm	170
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,41