

## DU 900

Dispositif de séchage, électrique

Pour appareils de largeur 900 mm, séchage optimal int./ext. de la vaisselle.



- Avec habillage, alimentation en air par l'installation au plafond
- Avec 2 filtres HEPA H14
- Sécurité optimale – filtre HEPA devant la cuve de rinçage
- Débit d'air 250 m<sup>3</sup>/heure
- Durée de vie du filtre HEPA : 1'000 heures

Numéro EAN: 4002515991763 / Numéro de matériel: 10880710 /  
Ancien Numéro de matériel: 69250004D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Composants</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	845
Dimension extérieure, largeur nette en mm	845
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	1045
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1000
Dimension extérieure, largeur brute en mm	845
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	115,00
Poids brut en kg	132,00