


KM 6564 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

dans une largeur de 806 mm pour plus de confort en cuisine.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- Design agréable – 806 mm 806 mm de large avec cadre inox haut plat
- Particulièrement flexible : 4 zones de cuisson incl. 1 zone rôti/2 zones Vario
- Vitesse inégalée : 1 zone de cuisson ExtraSpeed
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity


Numéro EAN: 4002515992920 / Numéro de matériel: 10881840 / Ancien Numéro de matériel: 26656400CH

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Électrique
<b>Modèle</b>	
Indépendant de la cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre périphérique en inox	•
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones de cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
<b>Première zone/zone de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	ExtraSpeed
Dimensions en mm	Ø 145 / Ø 230
Puissance max. en W	1500/3200
<b>Deuxième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
<b>Troisième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière centre
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200
<b>Quatrième zone/zone de cuisson</b>	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 170 / 170x290
Puissance max. en W	1500/2600
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0

KM 6564 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

dans une largeur de 806 mm pour plus de confort en cuisine.



Numéro EAN: 4002515992920 / Numéro de matériel: 10881840 / Ancien Numéro de matériel: 26656400CH

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

#### Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer	•
----------------------------------	---

#### Sécurité

Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•

#### Caractéristiques techniques


Dimensions (l x h x p) en mm	50 x 806 x 526
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	50
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	43
Poids en kg	12
Puissance de raccordement totale en kW	9,20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50

#### Accessoires fournis

Ra cloir à verre	•
Câble d'alimentation	Oui

KM 6564 FR

Électrique, indép. de la cuisinière  
dans une largeur de 806 mm pour plus de confort en cuisine.



KM 6565 FR (Installation drawing)