

KM 6565 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

en largeur maximale pour un confort de cuisson et d'utilisation optimal.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- Design agréable – 942 mm 942 mm de large avec cadre inox haut plat
- Particulièrement flexible : 4 zones de cuisson incl. 1 zone rôti/2 zones Vario
- Vitesse inégalée : 1 zone de cuisson ExtraSpeed
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002515992913 / Numéro de matériel: 10881860 / Ancien Numéro de matériel: 26656500CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Électrique
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre périphérique en inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Première zone/zone de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	750/2200
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière centre
Type	ExtraSpeed
Dimensions en mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Puissance max. en W	1050/2050/3200
Quatrième zone/zone de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 170 / 170x290
Puissance max. en W	1500/2600
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0

KM 6565 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

en largeur maximale pour un confort de cuisson et d'utilisation optimal.




Numéro EAN: 4002515992913 / Numéro de matériel: 10881860 /
Ancien Numéro de matériel: 26656500CH

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	40 x 942 x 526
Dimensions en mm (largeur)	942
Dimensions en mm (hauteur)	40
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	916
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	43
Poids en kg	13
Puissance de raccordement totale en kW	9,20
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Accessoires fournis	
Raclair à verre	•
Câble d'alimentation	Oui

KM 6565 FR

Électrique, indép. de la cuisinière

en largeur maximale pour un confort de cuisson et d'utilisation optimal.



KM 6565 FR (Installation drawing)