

DP [50Hz]

Pompe de vidange

Pour une adaptation de l'appareil avec soupape d'évacuation en pompe de vidange.



- Pour les installations sans vidange au sol

Numéro EAN: 4002516024057 / Numéro de matériel: 10931330 /
Ancien Numéro de matériel: 69240003D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Composants	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Caractéristiques du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir, Blanc, Gris
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccordement élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	0
Dimension extérieure, largeur nette en mm	0
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	0
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	180
Dimension extérieure, largeur brute en mm	390
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	390
Poids net en kg	3,88
Poids brut en kg	5,73