

PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Laveur-désinfecteur de table

Avec adoucisseur interne, séchage à l'air chaud et 2 pompes doseuses.



- Rendement/charge par ex. 6 instruments de transfert et 6 aspirations
- Plus d'efficacité pour de petits cabinets – Forme compacte
- Séchage à air chaud efficace – DryPlus
- Dosage facile des produits liquides – 2 pompes doseuses intégrées
- Utilisation facile : écran LCD avec clavier tactile sans touches

Numéro EAN: 8051160651481 / Numéro de matériel: 10957230 /
Ancien Numéro de matériel: 63853106ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Appareil posable
Habillage extérieur	Inox
Porte plein verre	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Accès SAV facilité	•
Application	
Convient aux cabinets dentaires	•
Capacité	
Compléments à mailles (E 197) par charge [nombre]	3
Petits plateaux/paniers à mailles par charge [nombre]	8
Aspiration par charge [nombre]	6
Instruments de transfert par charge [nombre]	6
Autres instruments par charge	Miroirs dentaires, Pincettes, Sondes, Pincettes
Données de puissance	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	90
Volume utile de la cuve en l	73,00
Température de rinçage maximale en °C	93
Commande	
Type de commande	MP.CON 3
Sélection du programme	Touch on Glass
Touches de sélection directe	•
Possibilité de programmation	Programmation libre
Enregistrement de la valeur A0	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	2,60
Puissance totale de raccordement en kW	2,75
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	200-800
Eau déminéralisée [nombre]	1
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	80
Pompe de vidange [DN]	22
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dimensions et poids	
Poids net en kg	55
Dispositif de séchage	
Dispositif de séchage intégré	•
Ventilateur en kW	0,06
Batterie de chauffe en kW	0,75
Puissance totale de raccordement en kW	0,81
Puissance de ventilation en m ³ /h	110

PWD 8531 [WS DSN IMS DWC]

Laveur-désinfecteur de table

Avec adoucisseur interne, séchage à l'air chaud et 2 pompes doseuses.



Numéro EAN: 8051160651481 / Numéro de matériel: 10957230 /

Ancien Numéro de matériel: 63853106ZER

Réglage de température par paliers de 1 °C	0-160
Réglage de la durée par palier de 1 minute	0-120
Classe de filtre Hepa	H14
Classe de filtration du filtre Hepa (selon la norme DIN EN 1822) en %	99,99
Durée de vie du filtre HEPA en h	1000

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	555
Dimension extérieure, largeur nette en mm	645
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	575
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	760
Dimension extérieure, largeur brute en mm	670
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	670
Cuve, hauteur utile en mm	375
Cuve, largeur utile en mm	415
Cuve, profondeur utile en mm	480
Poids brut en kg	65
Charge au sol maximale en N/m ²	150

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,83

Équipement

Interface pour la traçabilité	•
-------------------------------	---

Programmes

Vario TD Intensif	•
Vario TD Dental	•

Équipement

2 pompes de dosage intégrées et réservoir de produits liquides	•
Contrôle visuel du niveau de remplissage	•
Condenseur de vapeur	•
Système de triple filtration de l'eau	•
Support de charge – couplage direct	•
DryPlus	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L)	•

Normes, contrôles, indicateurs

Type de protection IP selon la norme EN 60529 : IP 21	•
EN ISO 15883-1	•
EN ISO 15883-2	•
EN 61010-2-040	•
Directive RoHS 2011/65/UE	•
Classe de dispositif médical UE IIb	•

Possibilités de raccordement

Interface série RS 232, extensible sur USB	•
--	---

Normes, contrôles, indicateurs

CE 0051	•
---------	---