

CM 7550 CoffeePassion  
Machine à café à pose libre  
avec OneTouch for Two et AutoDescalce pour une utilisation ultrasimple.



- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Détartrage entièrement automatique – AutoDescalce
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Une mousse de lait onctueuse pour votre café – Cappuccinatore
- Communication ultra-simple avec l'appareil – WiFiConn@ct

Numéro EAN: 4002516047636 / Numéro de matériel: 10969270 /  
Ancien Numéro de matériel: 29755012CH

<b>Construction et design</b>	
Machine à café autonome avec système à grains	•
Couleur	Blanc brillant
<b>Avantages</b>	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	CM Touch
CupSensor	•
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	16,0
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	500
Capacité du réservoir à grains en g	500
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du bac à marc en nombre de cafés	16
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Récipient d'alimentation facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•
Heure de mise en veille programmable	•
Mémorisation de l'heure en h	150
<b>Spécialités de boissons</b>	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto double	•

CM 7550 CoffeePassion  
Machine à café à pose libre  
avec OneTouch for Two et AutoDescalce pour une utilisation ultrasimple.



Numéro EAN: 4002516047636 / Numéro de matériel: 10969270 /  
Ancien Numéro de matériel: 29755012CH

Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Caffè americano simple	•
Long black simple	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Cafetière	•
Théière	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,4
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
AutoDescalce	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•

## CM 7550 CoffeePassion

Machine à café à pose libre

avec OneTouch for Two et AutoDescalce pour une utilisation ultrasimple.



Numéro EAN: 4002516047636 / Numéro de matériel: 10969270 /

Ancien Numéro de matériel: 29755012CH

Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
<b>Sécurité</b>	
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de l'appareil en mm	311
Hauteur de l'appareil en mm	397
Profondeur de l'appareil en mm	445
Puissance de raccordement totale en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Récipient à lait en verre	•
Cartouche de détartrage	•
Pastilles de nettoyage	•
<b>Langues d'affichage</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,