

CM 7750 CoffeeSelect
Machine à café à pose libre
avec CoffeeSelect et AutoDescale pour une flexibilité maximale.



- Un plaisir sans pareil – CoffeeSelect
- Détartrage entièrement automatique – AutoDescale
- Toujours frais moulu – AromaticSystemFresh
- Préparation simultanée d'une simple pression – OneTouch for Two
- Communication ultra-simple avec l'appareil – WiFiConn@ct

Numéro EAN: 4002516047650 / Numéro de matériel: 10969310 /
Ancien Numéro de matériel: 29775022CH

Construction et design	
Machine à café autonome avec système à grains	•
Couleur	Noir obsidienne
Avantages	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils utilisateurs programmables	10
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autres variétés de café moulu disponibles	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	CM Touch
CupSensor	•
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm	16,0
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	3
Nombre de réservoirs à grains	3
Capacité du réservoir à grains A en g	150
Capacité du réservoir à grains B en g	210
Capacité du réservoir à grains C en g	180
Capacité du réservoir à grains en g	540
Capacité du réservoir d'eau en l	2,2
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du bac à marc en nombre de cafés	16
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Récipient d'alimentation facilement accessible	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Heure de mise en marche programmable	•
Heure d'arrêt programmable	•
Heure de mise en veille programmable	•
Mémorisation de l'heure en h	150

CM 7750 CoffeeSelect
Machine à café à pose libre
avec CoffeeSelect et AutoDescale pour une flexibilité maximale.



Numéro EAN: 4002516047650 / Numéro de matériel: 10969310 /
Ancien Numéro de matériel: 29775022CH

Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	25-250
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café allongé double	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte macchiato simple	•
Latte macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso macchiato simple	•
Espresso macchiato double	•
Cappuccino italiano simple	•
Cappuccino italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè latte simple	•
Caffè latte double	•
Caffè americano simple	•
Long black simple	•
Eau chaude simple	•
Eau très chaude simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Cafetière	•
Théière	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	B
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,4
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,9
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
AutoDescale	•

CM 7750 CoffeeSelect

Machine à café à pose libre

avec CoffeeSelect et AutoDescale pour une flexibilité maximale.



Numéro EAN: 4002516047650 / Numéro de matériel: 10969310 /

Ancien Numéro de matériel: 29775022CH

Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau •

Programmes de nettoyage pratiques •

Fonction de rinçage automatique •

ComfortClean •

Conduit de lait amovible •

Unité de percolation amovible •

Sécurité

Verrouillage de la mise en marche •

Caractéristiques techniques

Largeur de l'appareil en mm 311

Hauteur de l'appareil en mm 420

Profondeur de l'appareil en mm 445

Puissance de raccordement totale en kW 1,45

Tension en V 220-240

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,2

Accessoires fournis

Récipient à lait en verre •

Cartouche de détartrage •

Pastilles de nettoyage •

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,