

WWW 900-80 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

le tout-en-un économique pour les exigences les plus strictes.



- Un entretien du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- SteamCare réduit le temps de repassage jusqu'à 50 % et rafraîchit vos habits
- Économisez jusqu'à 65 % d'énergie
- grâce au raccordement à l'eau chaude

Numéro EAN: 4002516083887 / Numéro de matériel: 11005970 /  
Ancien Numéro de matériel: 11WW9806CH

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Butée de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Alu argent avec bague chromée
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Protection du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage du déroulement du programme	•
Assistant de lavage	•
Texte d'information	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
Indication de la charge et recommandation de dosage	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A

WWW 900-80 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

le tout-en-un économique pour les exigences les plus strictes.



Numéro EAN: 4002516083887 / Numéro de matériel: 11005970 /

Ancien Numéro de matériel: 11WW9806CH

Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit aérien (pendant l'essorage)	A
Émissions de bruit aérien pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	67
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,70
Raccordement à l'eau chaude	•
EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Non repassable	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Express 20	•
Textiles foncés	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Couettes en plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Rafraîchir (vapeur)	•
Finish vapeur	•
Entretien des appareils	•
Coton flèche	•
Nouveaux textiles	•
Rinçage seul	•
Amidonage	•
Vidange/Essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•

WWW 900-80 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

le tout-en-un économique pour les exigences les plus strictes.



Numéro EAN: 4002516083887 / Numéro de matériel: 11005970 /

Ancien Numéro de matériel: 11WW9806CH

Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système AquaSécurité	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	98
Puissance de raccordement totale en kW	4,40
Tension en V	230, 400
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
<b>Accessoires fournis</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•
<b>Langues d'affichage</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WWW 900-80 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

le tout-en-un économique pour les exigences les plus strictes.



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, mesures in mm