

WCR 700-70 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1'600 tr/min | M Touch | Dosage automatique | QuickPowerWash



- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Gamme exclusive CapDosing pour différents types de textiles et de taches
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'app avec Miele@home*

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

Numéro EAN: 4002516083894 / Numéro de matériel: 11026490 / Ancien Numéro de matériel: 11CR7703CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
Modèle	
Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Butée de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Type de bandeau de commande	incliné
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage du déroulement du programme	•
Assistant de lavage	•
Texte d'information	•
Programmes favoris	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions de bruit aérien (pendant l'essorage)	A

WCR 700-70 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1'600 tr/min | M Touch | Dosage automatique | QuickPowerWash



Numéro EAN: 4002516083894 / Numéro de matériel: 11026490 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR7703CH

Émissions de bruit aérien pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW 68

Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale 199

Consommation en mode arrêt en W 0,30

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W 0,70

EcoFeedback •

Lavage à basse température "froid" et "20 °C" •

Capacité variable automatique •

Contrôle d'excès de mousse •

Moteur ProfiEco •

Programmes de lavage

QuickPowerWash •

Automatic plus •

Coton •

Non repassable •

Délicat •

Chemises •

Soie (lavage à la main) •

Laine (lavage à la main) •

Express 20 •

Textiles foncés •

Jeans •

Outdoor •

Imperméabilisation •

Textiles sport •

Chaussures de sport •

Couettes en plumes •

Oreillers •

Duvets •

Voilages •

Coton hygiène •

Entretien des appareils •

Coton flèche •

Nouveaux textiles •

Rinçage seul •

Amidonage •

Vidange/Essorage •

ECO 40-60 •

Options de lavage

SingleWash •

Court •

Trempage •

Prélavage •

Hydro plus •

Rinçage supplémentaire •

Extra silencieux •

Défroissage à la vapeur •

Signal sonore •

Qualité

Contrepoids en fonte grise •

WCR 700-70 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1'600 tr/min | M Touch | Dosage automatique | QuickPowerWash



Numéro EAN: 4002516083894 / Numéro de matériel: 11026490 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR7703CH

Sécurité	
Système AquaSécurité	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	600
Poids en kg	95
Puissance de raccordement totale en kW	4,40
Tension en V	230, 400
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Accessoires fournis	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•
Langues d'affichage	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,