


D 600-3300 [S] LACO

Repasseuse, vapeur

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3300 mm.



- Puissance 157.0 kg/h*, diamètre du cylindre 600 mm, largeur du plan de travail 3300 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Numéro EAN: 4002516075929 / Numéro de matériel: 11034830 / Ancien Numéro de matériel: 53603345D

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	600
Largeur de travail en mm	3300
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	157,0
Commande	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	1,5
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	6,5
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Vapeur
Raccordement électrique	3N AC 400-440V 50HZ
Puissance totale de raccordement en kW	2,62
Protection par fusible en A	40
Tension spéciale (en option)	•
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1414
Dimensions extérieures, largeur en mm	4275
Dimensions extérieures, profondeur en mm	1945
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1514
Dimension extérieure, largeur brute en mm	4375
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1640
Poids net en kg	2900
Poids brut en kg	2930
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
Équipement	
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•

D 600-3300 [S] LACO

Repasseuse, vapeur

avec réception du linge à l'arrière, largeur de travail 3300 mm.



Numéro EAN: 4002516075929 / Numéro de matériel: 11034830 /
Ancien Numéro de matériel: 53603345D

Pédale (option)	•
Bandes d'engagement perforées avec fonction d'aspiration (option)	•
Bandes d'insertion synchronisées (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Surveillance des décolleurs (option)	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Vitesse de repassage supplémentaire (en option)	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•