

D 800-2200 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec sortie du linge à l'arrière et largeur de travail de 2200 mm



- Puissance 186.0 kg/h*, diamètre du cylindre 800 mm, largeur du plan de travail 2200 mm
- Précise et adaptable – Presse flexible, soudée au laser
- Plus 25 % perf. repassage – Presse Air-Stream brevetée (option)
- Chauff. uniforme de presse – Système efficace de circ. de l'huile
- Diverses possibilités – Equipement d'appareil en option

* En cas d'humidité résiduelle de 50 % – Indications de performance selon la norme DIN 11 902 : le rendement de repassage réellement atteignable dépend des conditions d'utilisation, notamment du type de linge et de l'expérience des opérateurs.


Numéro EAN: 4002516076384 / Numéro de matériel: 11035260 / Ancien Numéro de matériel: 53802205D

Concept modulaire et version	
Modèle	Entrée du linge par l'avant, sortie du linge par l'arrière
Ligne	Professionnel
Habillage extérieur	Gris fer
Diamètre du cylindre en mm	800
Largeur de travail en mm	2200
Matériau de la presse	Acier (LACO)
Garniture inférieure du rouleau	Garniture à lamelles (option), Garniture à ressorts spirales
Toile de repassage	Toile en feutre aiguilleté d'aramide (option), Toile feutre pol. aiguilleté
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et établissements médicalisés	•
Convient aux pressings et laveries	•
Convient aux hôpitaux	•
Données de puissance	
Rendement de repassage max. avec 50 % d'humidité résiduelle en kg/h	186,0
Commande	
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran tactile (option)	Drehwahlschalter, Touch-Display LACO (Option)
Vitesse de repassage minimale, réglable en m/min.	3,0
Vitesse de repassage maximale, réglable en m/min.	12,0
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400-440V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	60,00
Puissance totale de raccordement en kW	66,32
Protection par fusible en A	100
Tension spéciale (en option)	•
Agent caloporteur	
Pompe de circulation de l'huile	•
Contenu d'huile en l	95
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	1615
Dimensions extérieures, largeur en mm	3440
Dimensions extérieures, profondeur en mm	2115
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1700
Dimension extérieure, largeur brute en mm	3500
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1900
Poids net en kg	2600
Poids brut en kg	2630

D 800-2200 [EL] LACO

Repasseuse, électrique

avec sortie du linge à l'arrière et largeur de travail de 2200 mm



Numéro EAN: 4002516076384 / Numéro de matériel: 11035260 /

Ancien Numéro de matériel: 53802205D

Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
Équipement	
Table de sortie rallongée (option)	•
Système automatique de protection des doigts/Barre protège-doigts	•
Pédale (option)	•
Bandes d'engagement perforées avec fonction d'aspiration (option)	•
Bandes d'insertion synchronisées (option)	•
Table d'introduction plus profonde (option)	•
Engagement à pince Easy-Clamp (option)	•
Décolleur	•
Surveillance des décolleurs (option)	•
Panier à linge	•
Retour avant du linge (option)	•
Capot de protection	•
Fonction pause	•
Presse flexible, soudée au laser	•
Presse Air-Stream (option)	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Sélecteur rotatif pour deux températures (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Machine d'engagement (option)	•
Pliage (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•