

## PWM 500-09 CH [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 9.0 kg en 49 min.



- Volume du tambour 73 l, charge 9.0 kg
- 22 % de consommation d'eau en moins, 28 % de consommation d'énergie en moins\*
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau bilingue avec sélecteur rotatif – M Select
- Nettoyage en profondeur avec les Programmes professionnels

\* Fondé sur le programme couleur à 60° avec raccordement à l'eau chaude, par rapport au modèle précédent.

Numéro EAN: 4002516098607 / Numéro de matériel: 11077930 / Ancien Numéro de matériel: 51508112CH

### Concept modulaire et version

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	9,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•

### Application

Convient aux foyers et logements individuels	•
----------------------------------------------	---

### Données de puissance

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,10
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,12
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	5,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	55,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,10
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	52,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,57
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30000

### Commande

Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec inscription en texte clair	•
Langue modifiable à tout moment	•

### Dosage

Bac à produits	Trois compartiments
----------------	---------------------

PWM 500-09 CH [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 9.0 kg en 49 min.



Numéro EAN: 4002516098607 / Numéro de matériel: 11077930 / Ancien Numéro de matériel: 51508112CH

CapDosing

<b>Raccordement électr. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	4,60
Puissance totale de raccordement en kW	4,80
Protection par fusible en A	10
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	94,0
Poids brut en kg	98
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technologie avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Charge en kg pour le programme "ECO 40-60"	9,0
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages en programme "ECO 40-60" en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par lavage en programme "ECO 40-60" en l	48
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	A

## PWM 500-09 CH [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 9.0 kg en 49 min.



Numéro EAN: 4002516098607 / Numéro de matériel: 11077930 /  
Ancien Numéro de matériel: 51508112CH

Émissions de bruit acoustique pendant l'essorage en dB(A) 69  
re1pW

Durée du programme "ECO 40-60" en min. 209

Taux de recyclage en % 95

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Interface optique pour l'accès SAV •

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) •

WiFiConn@ct •

### Normes, contrôles, indicateurs

CE •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •