

PWM 900-09 [CH EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 9.0 kg en 49 min.



- Volume du tambour 73 l, charge 9.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Flex
- Nettoyage en profondeur avec les Programmes professionnels
- Prêt pour la mise en réseau par Wi-Fi

Numéro EAN: 4002516124450 / Numéro de matériel: 11083010 / Ancien Numéro de matériel: 51908112CH

Concept modulaire et version

Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance Plus
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	9,0
Volume du tambour en l	73
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•

Application

Convient aux foyers et logements individuels	•
--	---

Données de puissance

Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,40
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,00
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	51,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	1,05
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	48,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,50
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	45
Vitesse d'essorage en tr/min	1600
Facteur g	704
Heures de fonctionnement testées	30000

Commande

Type de commande	M Touch Flex
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langue modifiable à tout moment	•

Dosage

Bac à produits	Trois compartiments
CapDosing	•

PWM 900-09 [CH EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 9.0 kg en 49 min.



Numéro EAN: 4002516124450 / Numéro de matériel: 11083010 / Ancien Numéro de matériel: 51908112CH

Adapteur de dosage flexible (option) •

Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	4,60
Puissance totale de raccordement en kW	4,80
Protection par fusible en A	10

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	940
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	94,0
Poids brut en kg	98
Charge au sol maximale en N/m ²	2820

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00

Équipement

Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
EcoSpeed	•
Défroissage	•
Technologie avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

Efficacité et durabilité

Charge en kg pour le programme "ECO 40-60"	9,0
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée pour 100 lavages en programme "ECO 40-60" en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par lavage en programme "ECO 40-60" en l	48
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pendant l'essorage) (A-D)	A

PWM 900-09 [CH EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange et des programmes spécifiques au public ciblé. Performance 9.0 kg en 49 min.



Numéro EAN: 4002516124450 / Numéro de matériel: 11083010 /

Ancien Numéro de matériel: 51908112CH

Émissions de bruit acoustique pendant l'essorage en dB(A) 69
re1pW

Durée du programme "ECO 40-60" en min. 209

Taux de recyclage en % 95

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option) •

Interface optique pour l'accès SAV •

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) •

Module LAN/Wi-Fi (option) •

WiFiConn@ct •

Normes, contrôles, indicateurs

CE •

VDE-CEM •

VDE •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

DEEE •