

H 7240-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Des résultats plus réguliers et plus rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home
- Une simple pression suffit – Quick-MW et fonction popcorn

Numéro EAN: 4002516172543 / Numéro de matériel: 11110960 / Ancien Numéro de matériel: 22724016CH

Construction et design	
Four encastrable avec micro-ondes	•
Couleur	Blanc brillant
VitroLine	•
Avantages	
Quick & Gentle	•
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec turbogrill	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 en 1	Four, Four à micro-ondes, Four avec micro-ondes
MultiLingua	•
Fonction popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Puissance de micro-ondes préconisée	•
Quick micro-ondes	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

H 7240-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



Numéro EAN: 4002516172543 / Numéro de matériel: 11110960 /

Ancien Numéro de matériel: 22724016CH

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min 20

Confort d'entretien

Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean

Résistance de gril rabattable

Porte CleanGlass

Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide

Arrêt de sécurité

Verrouillage de la mise en marche

Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l

Nombre de niveaux d'introduction

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2

Éclairage de l'enceinte de cuisson

Températures en °C

Températures min. en °C

Températures max. en °C

Puissance du micro-ondes à commande électronique

Niveaux de puissance du micro-ondes en W

Largeur de niche min. en mm

Largeur de la niche max. en mm

Hauteur de la niche min. en mm

Hauteur de la niche max. en mm

Profondeur de la niche en mm

Largeur de l'appareil en mm

Hauteur de l'appareil en mm

Profondeur de l'appareil en mm

Poids en kg

Puissance de raccordement totale en kW

Tension en V

Fréquence en Hz

Protection par fusible en A

Nombre de phases

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

Remplacer l'ampoule

Accessoires fournis

Grille avec PerfectClean

Plat en verre

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

20

•

•

•

•

•

•

43

3

3

3

1 spot LED

30-250

30

250

•

560

568

450

452

550

595

456

571

36,0

2,70

400

50

10

2

1,60

Service après-vente

1


1

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovensčina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7240-60 BM

Four compact avec micro-ondes


Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing, CH



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings