

H 7240-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile – Enceinte avec PerfectClean et structure tramée
- Des résultats plus réguliers et plus rapides – Quick & Gentle
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home
- Une simple pression suffit – Quick-MW et fonction popcorn

Numéro EAN: 4002516192367 / Numéro de matériel: 11110990 /  
Ancien Numéro de matériel: 22724046CH

<b>Construction et design</b>	
Four encastrable avec micro-ondes	•
Couleur	Inox/CleanSteel
PureLine	•
<b>Avantages</b>	
Quick & Gentle	•
Montée en température accélérée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Micro-ondes	•
Micro-ondes avec rôtissage automatique	•
Micro-ondes avec Gril	•
Micro-ondes avec Chaleur tournante +	•
Micro-ondes avec turbogrill	•
Turbogrill	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
3 en 1	Four, Four à micro-ondes, Four avec micro-ondes
MultiLingua	•
Fonction popcorn	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Puissance de micro-ondes préconisée	•
Quick micro-ondes	•
Réglages individuels	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20

H 7240-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.



Numéro EAN: 4002516192367 / Numéro de matériel: 11110990 /

Ancien Numéro de matériel: 22724046CH

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min 20

#### Confort d'entretien

Surface inox/CleanSteel Inox antitrace •

Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée et revêtement PerfectClean •

Résistance de gril rabattable •

Porte CleanGlass •

#### Sécurité

Système de refroidissement avec façade froide •

Arrêt de sécurité •

Verrouillage de la mise en marche •

#### Caractéristiques techniques

Volume de l'enceinte de cuisson en l 43

Nombre de niveaux d'introduction 3

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1 3

Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2 3

Éclairage de l'enceinte de cuisson 1 spot LED

Températures en °C 30-250

Températures min. en °C 30

Températures max. en °C 250

Puissance du micro-ondes à commande électronique •

Niveaux de puissance du micro-ondes en W

Largeur de niche min. en mm 560

Largeur de la niche max. en mm 568

Hauteur de la niche min. en mm 450

Hauteur de la niche max. en mm 452

Profondeur de la niche en mm 550

Largeur de l'appareil en mm 595

Hauteur de l'appareil en mm 456

Profondeur de l'appareil en mm 572

Poids en kg 36,0

Puissance de raccordement totale en kW 2,70

Tension en V 400

Fréquence en Hz 50

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 2

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,60

Remplacer l'ampoule Service après-vente

#### Accessoires fournis

Grille avec PerfectClean 1

Plat en verre 1

#### Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7240-60 BM


Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.

## H 7240-60 BM

Four compact avec micro-ondes

Design très harmonieux avec programmes automatiques et modes combinés.




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




H7000 handle, installation drawing




Installation H7000 BM XL, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing, CH



side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings