

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



- Grand écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor
- Nettoyage facilité – équipement pyrolyse et PyroFit
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Aucune surcuisson des aliments – TasteControl
- Appareil compatible Wi-Fi – Miele@home

Numéro EAN: 4002516192497 / Numéro de matériel: 11111050 /
Ancien Numéro de matériel: 22746015CH

Construction et design	
Four encastrable	•
Couleur	Blanc brillant
VitroLine	•
Avantages	
TasteControl	•
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon le pays	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Fonction HydraCook avec chaleur sole-voûte	•
Fonction HydraCook avec cuisson intensive	•
Fonction HydraCook avec rôtissage automatique	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Diffusion de vapeur programmable	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516192497 / Numéro de matériel: 11111050 /

Ancien Numéro de matériel: 22746015CH

Utilisation automatique de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Pyrolyse	•
Catalyseur	•
Résistance de gril rabattable	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/diffu. vapeur	
Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec façade froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Verrouillage de porte en mode Pyrolyse	•
Verrouillage des touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'introduction	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte de cuisson 2	5
Marquage des niveaux d'introduction	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot LED
Températures en °C	30-300
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	568
Hauteur de la niche min. en mm	590
Hauteur de la niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	47,0
Puissance de raccordement totale en kW	3,60
Tension en V	400
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Tôle pâtisserie avec PerfectClean HBB 71	1
Tôle universelle avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson PyroFit	1

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Numéro EAN: 4002516192497 / Numéro de matériel: 11111050 /

Ancien Numéro de matériel: 22746015CH

Grilles de support amovibles avec PyroFit (paire)

1

Pastilles de détartrage

2

Langues d'affichage


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7460-60 BP

Four


Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP//IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings



Installation H7000 XL installation drawings - CH



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7460-60 BP

Four

Design très harmonieux avec éclairage à LED et pyrolyse.



Installation Kombi BM XL, installation drawings