

KM 7684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



- Sélection intuitive par rangée de chiffres -Smart Select
- 4 zones de cuisson, 2 puissantes zones PowerFlex
- En largeur 916 mm pour une installation affleurante ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Communication avec la hotte aspirante – fonction auto Con@ctivity

Numéro EAN: 4002516148104 / Numéro de matériel: 11153330 / Ancien Numéro de matériel: 26768470CH

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	Smart Select
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Protection nettoyage	•
Fonction Minuterie	•

KM 7684 FL

À induction, indép. de la cuisinière

avec design panoramique et 2 zones de cuisson PowerFlex pour plus de confort.



Numéro EAN: 4002516148104 / Numéro de matériel: 11153330 /
Ancien Numéro de matériel: 26768470CH

Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	916
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	408
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	896
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	388
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	896
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	388
Poids en kg	12
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	920
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	412
Puissance de raccordement totale en kW	7,30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

