

CVA 7440
Machine à café encastrable



Numéro EAN: 4002516141358 / Numéro de matériel: 11166240 /
Ancien Numéro de matériel: 29744030CH

| Construction et design | |
|--|---------------|
| Machine à café encastrable avec système à grains | • |
| VitroLine | • |
| ArtLine | • |
| Couleur | Gris graphite |
| Avantages | |
| AromaticSystemFresh | • |
| Préparation OneTouch | • |
| Préparation OneTouch for Two | • |
| DoubleShot | • |
| Profils utilisateurs programmables | 10 |
| Broyeur conique préservant les arômes | • |
| Degré de mouture réglable | • |
| Quantité de mouture programmable | • |
| Quantité d'eau programmable | • |
| Température d'eau programmable | • |
| Quantité de lait programmable | • |
| Quantité de mousse de lait programmable | • |
| Préinfusion programmable | • |
| TeaTimer | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau Miele@home | • |
| Écran | DirectSensor |
| CupSensor | • |
| Réglage en hauteur de la buse de distribution de café min. en cm | 4,0 |
| Réglage en hauteur de la buse de distribution de café max. en cm | 16,5 |
| Mode Performance | • |
| Récipient à lait EasyClick | • |
| ComfortDoor | • |
| Poignée de porte cachée | • |
| BrilliantLight | • |
| Mode expert | • |
| MultiLingua | • |
| Nombre de variétés de grains | 1 |
| Nombre de réservoirs à grains | 2 |
| Capacité du réservoir à grains A en g | 300 |
| Capacité du réservoir à grains B en g | 300 |
| Capacité du réservoir à grains en g | 600 |
| Réservoirs à grains amovibles | • |
| Capacité du réservoir d'eau en l | 2,7 |
| Capacité du récipient à lait en l | 0,7 |
| Capacité du bac d'égouttage en l | 1,6 |
| Récipient d'alimentation facilement accessible | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Synchronisation de l'heure | • |
| Affichage de la date | • |
| Heure de mise en marche programmable | • |
| Heure d'arrêt programmable | • |

CVA 7440
Machine à café encastrable



Numéro EAN: 4002516141358 / Numéro de matériel: 11166240 /
Ancien Numéro de matériel: 29744030CH

| | |
|--|--------|
| Heure de mise en veille programmable | • |
| Réglages individuels | • |
| Spécialités de boissons | |
| Quantités des boissons sélectionnables en ml | 20-300 |
| Ristretto simple | • |
| Ristretto double | • |
| Espresso simple | • |
| Espresso double | • |
| Café simple | • |
| Café double | • |
| Café allongé simple | • |
| Café allongé double | • |
| Cappuccino simple | • |
| Cappuccino double | • |
| Latte macchiato simple | • |
| Latte macchiato double | • |
| Lait chaud simple | • |
| Lait chaud double | • |
| Mousse de lait simple | • |
| Mousse de lait double | • |
| Espresso macchiato simple | • |
| Espresso macchiato double | • |
| Cappuccino italiano simple | • |
| Cappuccino italiano double | • |
| Flat white simple | • |
| Flat white double | • |
| Café au lait simple | • |
| Café au lait double | • |
| Caffè latte simple | • |
| Caffè latte double | • |
| Caffè americano simple | • |
| Caffè americano double | • |
| Long black simple | • |
| Long black double | • |
| Eau chaude simple | • |
| Eau chaude double | • |
| Eau très chaude simple | • |
| Eau très chaude double | • |
| Thé noir simple | • |
| Thé noir double | • |
| Tisane simple | • |
| Tisane double | • |
| Infusion aux fruits simple | • |
| Infusion aux fruits double | • |
| Thé vert simple | • |
| Thé vert double | • |
| Thé blanc simple | • |
| Thé blanc double | • |
| Thé japonais simple | • |
| Thé japonais double | • |
| Chai latte simple | • |

CVA 7440
Machine à café encastrable

Numéro EAN: 4002516141358 / Numéro de matériel: 11166240 /
Ancien Numéro de matériel: 29744030CH

| | |
|---|---------|
| Chai latte double | • |
| Cafetière | • |
| Théière | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique | B |
| Mode Eco activable | • |
| Consommation en mode veille en W | 0,6 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,9 |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Confort d'entretien | |
| Détartrage manuel | • |
| Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau | • |
| Programmes de nettoyage pratiques | • |
| Fonction de rinçage automatique | • |
| ComfortClean | • |
| Conduit de lait amovible | • |
| Unité de percolation amovible | • |
| Dureté de l'eau réglable | • |
| Sécurité | |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche minimale en mm | 560 |
| Largeur de la niche maximale en mm | 568 |
| Hauteur de la niche minimale en mm | 450 |
| Hauteur de la niche maximale en mm | 452 |
| Profondeur de la niche en mm | 500 |
| Largeur de l'appareil en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 455 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 475 |
| Profondeur avec la porte ouverte en cm | 108,0 |
| Puissance de raccordement totale en kW | 1,45 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,0 |
| Accessoires fournis | |
| Récipient à lait en verre | • |
| Pastilles de détartrage | • |
| Pastilles de nettoyage | • |
| Nettoyant pour conduits de lait | • |

CVA 7440
Machine à café encastrable



Numéro EAN: 4002516141358 / Numéro de matériel: 11166240 /
Ancien Numéro de matériel: 29744030CH

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, eesti, english,
english (AU), english (CA),
english (GB), english (US),
español, français, français
(CA), français (FR), hrvatski,
italiano, latviesu, lietuviu,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

CVA 7440
Machine à café encastrable

