

PWM 507 Special [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange pour applications spéciales avec programmes individuels. Charge 7.0 kg.



- Volume du tambour 64 l, charge 7.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Sélection facile des programmes sur écran tactile – M Special
- Nettoyage impeccable – programmes individuels pour professionnels

Numéro EAN: 4002516196990 / Numéro de matériel: 11169820 / Ancien Numéro de matériel: 51507191ZER

Concept modulaire et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Charge en kg	7,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient à l'industrie agro-alimentaire	•
Données de puissance	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène testée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	7,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,14
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,60
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	49,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	0,98
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	46,0
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,44
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	52
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Vitesse d'essorage en tr/min	1400
Facteur g	535
Commande	
Type de commande	M Special
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langue modifiable à tout moment	•
Dosage	
Bac à produits	Trois compartiments

PWM 507 Special [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange pour applications spéciales avec programmes individuels. Charge 7.0 kg.



Numéro EAN: 4002516196990 / Numéro de matériel: 11169820 / Ancien Numéro de matériel: 51507191ZER

Adapteur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
Raccordement électr. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	5,30
Puissance totale de raccordement en kW	5,50
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffe en kW	2,65
Puissance totale de raccordement en kW	2,85
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Dimension extérieure, hauteur nette en mm	850
Dimension extérieure, largeur nette en mm	596
Dimension extérieure, profondeur nette en mm	714
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	944
Dimension extérieure, largeur brute en mm	660
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	98,0
Poids brut en kg	102
Charge au sol maximale en N/m ²	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
EcoSpeed	•
Technologie avec nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Éclairage LED du tambour, classe 1	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•

PWM 507 Special [EL DP]

Lave-linge prof., ProfiLine, chauffage électrique, avec pompe de vidange pour applications spéciales avec programmes individuels. Charge 7.0 kg.



Numéro EAN: 4002516196990 / Numéro de matériel: 11169820 /
Ancien Numéro de matériel: 51507191ZER

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•